



HXC026H

Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250...h1600)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15	0 A
---------------------------	-----

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Anschluss

Kontaktart	1Ö+1S
------------	-------

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC/DC
-------------------------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W
---------------------------------------	-----

Ausstattung

Anzahl Umschalter	0
-------------------	---

Anzahl Öffnerkontakte	1
-----------------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------