



HXC026H

Дод.сигнальн.контакт (low level) для авт.вимикачів h250-h1600, 1НВ+1НЗ, 230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм 230 В AC15 0 А

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Під'єднання

Тип контактів 1НЗ + 1НВ

Напруга

Тип напруги живлення AC/DC

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 3 W

Обладнання

Кількість контактів INV 0

Кількість контактів NC 1

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP4X