



FZ007NV

Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 650x800mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	619 mm
Breite	248 mm
Tiefe	12 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Teiltür
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

Sicherheit

Schutzart IP	IP3X
Schliessungstyp	Stangenschloss

Ausstattung

Anzahl Felder	1
---------------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

