



FZ007NV

Porte, univers, gauche, rainurée avec 90SL, RAL 9010, pour coffret IP3X 650x800mm

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	619 mm
Largeur	248 mm
Profondeur	12 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte partielle
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	0

**Matière**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

**Architecture**

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP3X
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

**Equipement**

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

**Illustrations | dessins**

