



FZ007NV

Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 650x800mm

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	619 mm
Breite	248 mm
Tiefe	12 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Teiltür
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	0

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

**Architektur**

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP3X
Schließungstyp	Stangenschloss

**Ausstattung**

Anzahl Felder	1
---------------	---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

**Abbildungen | Zeichnungen**

