



FZ007NV

univers Drzwi FW lewe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.650xszer.800mm

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	619 mm
Szerokość	248 mm
Głębokość	12 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi częściowe
Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Liczba zamków	0

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo

Architektura

Położenie drzwi szafki	Lewy
------------------------	------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniami (IP)	IP3X
Typ blokowania	Blokada na pręt

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	1
--------------------------	---

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

