



FZ007NV

Dveře levé perforované pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP30

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	619 mm
Šířka	248 mm
Hloubka	12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Částečné dveře
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Počet zámků	0

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
------------------------	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP3X
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení

Vybavení

Počet polí v šířce	1
--------------------	---

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

