



BRS6521019016

Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210, dopr. bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	68 mm
Šířka	210 mm
Délka	2000 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	1
Šířka horního dílu 1	80 mm
Šířka horního dílu 2	0 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	12780 - 12780 mm ²
-----------------------	-------------------------------

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	39
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	52

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60 mm, 45 mm
--	-----------------------

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP40

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

