



EP411

Elekt. Impulsrelä 1sl 8-24VAC/DC OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Stand-by förbrukning	100 mA
Acceptabel märkdriftström vid AC1	16 A

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1 - 10 mm ²
Antal anslutningar	1

Spänning

Styrspänning 1	10 - 26 V
Nominell isolationsspänning U _i	250 V
Märkdriftspänning U _e	250 - 250 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - 60 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,20 W
Absorberad startström	1 VA

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	60 mm

Belysning

Max. lysrörsbelastning	1200 VA
Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad	300 VA

Utrustning

Antal slutande kontakter	1
Antal NC-kontakter	0