



ES110

### Schütz mit 1 Schließer 230V AC 25A 1PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Anschluss

Kontaktart	1S
------------	----

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
Strombelastbarkeit bei AC1	20 A

##### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Spannung

Stossspannungsfestigkeit	4000 V
Isolationsspannung Ui	250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	250 - 250 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

##### Gebrauch

Gebrauchskategorie	AC-7a
--------------------	-------

##### Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

##### Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	100000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.05 W
Anzugsverbrauch	15 VA

##### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	17.50 mm
Tiefe	58 mm

##### Anschluss

Anzahl der Kontakte	1
---------------------	---

##### Ausstattung

Anzahl Schliesserkontakte	1
Anzahl Öffnerkontakte	0
Mit Schieber für Handschaltung	Nein

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

Abbildungen | Zeichnungen

