



ES110

**Contacteur 25A 1F 230V**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de contact	1NO
-----------------	-----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
Courant assigné d'emploi en AC1	20 A

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	250 - 250 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

**Usage**

Catégorie d'emploi	AC-7a
--------------------	-------

**Conditions d'utilisation**

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	2.05 W
Consommation à l'appel	15 VA

**Dimensions**

Hauteur	85 mm
Largeur	17.50 mm
Profondeur	58 mm

**Raccordement**

Nombre de contacts	1
--------------------	---

**Equipement**

Nombre de contacts NO	1
Nombre de contacts NF	0
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

Illustrations | dessins

