



91887

Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|            |            |
|------------|------------|
| Afmetingen | 49 x 49 mm |
| Hoogte     | 49 mm      |
| Breedte    | 49 mm      |
| Diameter   | 49 mm      |
| Diepte     | 38 mm      |

##### Aansluiting

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 2 |
|---------------------------|---|

##### Kabel

|                |       |
|----------------|-------|
| Diameter kabel | 12 mm |
|----------------|-------|

##### Compatibiliteit

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Kan worden samengevoegd | Nee |
|-------------------------|-----|

##### Materiaal

|           |             |
|-----------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
| Kleur     | Grijs       |

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |