



WH20180200A

**kallysto S0/2p/rotatif/0-1-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	60 x 60 mm
Profondeur de montage	14 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui