



75142134



### Glas-Sensor 2fach Komfort TS Sensor konfiguriert, alu

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Funktionen

Mit Raumthermostat	Ja
--------------------	----

##### Leistung

Stromaufnahme	12,50 mA
---------------	----------

##### Abmessungen

Einbautiefe	24,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27 mm
Höhe	160 mm
Breite	86 mm
Tiefe	37,70 mm

##### Ausstattung

Anzahl der Betätigungs punkte	4
-------------------------------	---

##### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

##### Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Werkstoff	Aluminium Glas
Glanzgrad	Glänzend Matt

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

##### Texte

Funktion	Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen Sperrfunktion für die Sensorflächen, z. B. zur Reinigung der Glasoberfläche
Montageart	Für senkrechte Montage
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja