




R64629010

**Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH Oberteil 100mm reinweiß**

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Breite                  | 130 mm |
| Länge                   | 250 mm |
| Oberteil Breite         | 100 mm |
| Durchmesser der Öffnung | 0 mm   |
| Höhe der Öffnung        | 76 mm  |
| Breite der Öffnung      | 147 mm |
| Anzahl Einheiten        | 2      |

##### Konfiguration

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal) | Geräte mit Zentralscheibe |
| Schnittkaschierend                             | Nein                      |

##### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

##### Werkstoff

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Werkstoff  | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)<br>Polycarbonat (PC) |
| Oberfläche | Unbehandelt                                            |
| Farbe      | Reinweiß                                               |
| RAL Nummer | 9010                                                   |

##### Sicherheit

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

##### Ausstattung

|                 |    |
|-----------------|----|
| Mit Schutzfolie | Ja |
|-----------------|----|

#### Abbildungen | Zeichnungen

