



UDH3120170



**Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 120-170 mm, fötter**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Längd	498 mm
Minimal puts höjd	120 mm
Höjdområde	120 - 170 mm
Nominell storlek	340 mm

**Användningsförhållanden**

Vertikal belastning på små ytor	1,5 kN
---------------------------------	--------

**Utrustning**

Lämplig för installationstätning	Nej
Med bottenplatta	Nej
Montering höjld insats	Ja

**Material**

Material sidovägg	Plast
-------------------	-------

**Skydd, dörr**

Typ av lock	Blind
-------------	-------

**Funktioner**

Frånkopplingsmöjlighet överdel från underdel	Nej
Lämplig som sluten kanal (dukt) under golv	Nej
Lämplig för undergolvskanal	Ja

**Illustrationer | teckningar**

