



WH25891109C

**kallysto.line UP-KLK Gr.1 komplett: Druckschalter S3 + Taster + Typ 13 Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Abmessungen	92 x 92 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein

**Texte**

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----