



BA68012007030B

## Kabelkanal grå BA680120

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Höjd                    | 85 mm   |
| Bredd                   | 129 mm  |
| Längd                   | 2000 mm |
| Slitsbredd/Öppningsmått | 4 mm    |
| Slitsbredd              | 6 mm    |

#### Utrustning

|                      |    |
|----------------------|----|
| Skyddad vid leverans | Ja |
|----------------------|----|

#### Material

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
|----------|-----------------------|

#### Funktioner

|                   |    |
|-------------------|----|
| Är självsläckande | Ja |
|-------------------|----|

#### Standarder

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Flamskyddsklass enl. UL94 | V0 |
|---------------------------|----|

#### Säkerhet

|            |    |
|------------|----|
| Brandklass | M1 |
|------------|----|

#### Material

|         |                  |
|---------|------------------|
| Färg    | Grå (stenfärgad) |
| RAL-kod | 7030             |

#### Arkitektur

|          |     |
|----------|-----|
| Flexibel | Nej |
|----------|-----|

#### Konfiguration

|          |         |
|----------|---------|
| Sidovägg | Slitsad |
|----------|---------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |