



28198989

Drehdimmer mit Abdeckplatte und Regulierknopf S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Duroplast

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Höhe	80 mm
Breite	80 mm
Tiefe	56 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 25 °C
--------------------	-----------

Texte

Dimmprinzip	Phasenanschnitt
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja