



28198989

S.1 - var. rot., 60-400W, dir., branco

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Material	Duroplastic

Dimensões

Eixo de diâmetro	4 mm
Altura	80 mm
Largura	80 mm
Profundidade	56 mm

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5 - 25 °C
------------------------------	-----------

Textos

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Corte de início de fase
Fusível	À prova de curto-círcuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim