



28198989

Roterbar dimmer med täckplatta och instä OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Duroplast

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
Höjd	80 mm
Bredd	80 mm
Djup	56 mm

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	5 - 25 °C
------------------	-----------

Text

Dimrings princip	Framkantsdimring
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)
Utförande	Med klor
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja