



28198982

**Drehdimmer mit Abdeckplatte und Regulierknopf S.1 weiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Weiß

RAL Nummer 9001

Werkstoff Duroplast

**Abmessungen**

Achsdurchmesser 4 mm

Höhe 80 mm

Breite 80 mm

Tiefe 56 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur 5 - 25 °C

**Texte**

Dimmprinzip Phasenanschnitt

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)

Montageart Mit Spreizkrallen

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Ausstattung**

Nebenstelleneingang Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja