



28198982

Draaidimmer met volle afdekplaat, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	9001
Materiaal	Duroplast

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Hoogte	80 mm
Breedte	80 mm
Diepte	56 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 25 °C
---------------------	-----------

Teksten

Dimprincipe	Fase-aansnijding
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)
Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja