



28198982

**S.1 - var. rot., 60-400W, dir., creme**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

**Frequência**

Frequência 50 - 50 Hz

**Materiais**

Cor Branco

Código RAL 9001

Material Duroplastic

**Dimensões**

Eixo de diâmetro 4 mm

Altura 80 mm

Largura 80 mm

Profundidade 56 mm

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Rotativo

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento 5 - 25 °C

**Texto**

Princípio de regulação da intensidade luminosa Corte de início de fase

Fusível À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim