



28198982

Dimer, okretni sa poklopcem, S.1, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Bijelo
------	--------

RAL kod	9001
---------	------

Materijal	Duroplastika
-----------	--------------

Dimenzije

Promjer osovine	4 mm
-----------------	------

Visina	80 mm
--------	-------

Širina	80 mm
--------	-------

Dubina	56 mm
--------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Rotirajući
-------------------------	------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	5 - 25 °C
-------------------	-----------

Tekst

Princip dimanja	Uključenje faze
-----------------	-----------------

Osigurač	Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač)
----------	--

Način instalacije	Sa kralama
-------------------	------------

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
------------	-------------------------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----