



28198982

Dimer, okretni sa poklopcem, S.1, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	9001
Materijal	Duroplastika

Dimenzije

Promjer osovine	4 mm
Visina	80 mm
Širina	80 mm
Dubina	56 mm

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Rotirajući
-------------------------	------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	5 - 25 °C
-------------------	-----------

Tekst

Princip dimanja	Uključenje faze
Osigurač	Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač)
Način instalacije	Sa kralama
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da