



28198982

Otočný stmívač s krycí deskou, S.1/B.x, krémová lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9001
Materiál	Duroplast

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Výška	80 mm
Šířka	80 mm
Hloubka	56 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Otočný
-----------------------	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	5 - 25 °C
------------------	-----------

Texty

Princip stmívání	Na náběžné hraně
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (jemná drátová pojistka)
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano