



28198982

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Material

Färg	Vit
------	-----

RAL-kod	9001
---------	------

Material	Duroplast
----------	-----------

Dimensioner

Axel diameter	4 mm
---------------	------

Höjd	80 mm
------	-------

Bredd	80 mm
-------	-------

Djup	56 mm
------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	5 - 25 °C
------------------	-----------

Text

Dimrings princip	Framkantsdimring
------------------	------------------

Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)
---------	--

Utförande	Med klor
-----------	----------

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Utrustning

Omformare ingång	Nej
------------------	-----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----