




WH36150105A



robusto Druckschalter S3 +Druck-Impulstaster A-R +IP55-Front für Kombin. Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 86 x 86 mm

Einbautiefe 34 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Schaltart/Variante Wechselschalter S3 / Taster Wechsler

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja