



GBD501313ALU

**Ângulo exterior variável GBA 50131**

**Características técnicas**

**Dimensões**

|         |        |
|---------|--------|
| Altura  | 56 mm  |
| Largura | 134 mm |

**Acessórios**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tipo de acessório | Moldado |
|-------------------|---------|

**Configuração**

|              |     |
|--------------|-----|
| Sobreposição | Não |
|--------------|-----|

**Modo de configuração**

|                |          |
|----------------|----------|
| Área de ângulo | 83 - 140 |
|----------------|----------|

**Instalação / montagem**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Perfuração da base | Não |
|--------------------|-----|

**Materiais**

|            |  |
|------------|--|
| Material   | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Tratamento | Envernizado                            |
| Cor        | Alumínio                               |

**Índice de proteção**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP      | IP40 |

**Equipamento**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Com película protetora | Não |
|------------------------|-----|

**Adequado para**

|            |
|------------|
| GBA 50x131 |
|------------|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |