



GBD501313ALU

Vnější roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|-------|--------|
| Výška | 56 mm |
| Šířka | 134 mm |

Příslušenství

| | |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

Konfigurace

| | |
|------------|----|
| Překrývání | Ne |
|------------|----|

Nastavení

| | |
|---------------|----------|
| Úhlový rozsah | 83 - 140 |
|---------------|----------|

Instalace, montáž

| | |
|--------------------|----|
| Perforace základny | Ne |
|--------------------|----|

Materiál

| | |
|----------|----------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) |
| Povrch | Lakované |
| Barva | Hliník |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP | IP40 |

Vybavení

| | |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

Vhodné pro

| | |
|------------|--|
| GBA 50x131 | |
|------------|--|

Udržitelnost

| | |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |