




962572506

Steckd. o. Schutzk. Euro-Am. St., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., grau m.

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7038

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 55,50 mm

Breite 55,50 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 32 mm

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

##### Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Einbaubar  
Schraubbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose ohne Schutzkontakt

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Kapazität

Anzahl Module 1

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

##### Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung Zentralplatte

Schutz Erhöhter Berührungsschutz

Anschlussart Mit Schraubklemmen

##### Geeignet für

integro

---

**Nachhaltigkeit**

---

RoHS-konform

Ja

---