



52017009

### Pulsante di arresto con cornice Berker K.1 bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

#### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

#### Serie

Altezza 87 mm

Larghezza 80,50 mm

Profondità 30 mm

Profondità di installazione 16,30 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Testo

Tipo di montaggio Pezzo centrale per fissaggio a innesto

Tipo di connessione Con morsetti a vite

#### Adatto per

K.x

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si