



52017009

K.1 System przywoławczy Przycisk anulowania z ramką, biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 24 - 24 V

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Wymiary

Wysokość 87 mm

Szerokość 80,50 mm

Głębokość 30 mm

Zakres głębokości wbudowania 16,30 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Element centralny do mocowania wtykowego

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

K.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak