



962572505

Steckd. o. Schutzk. Euro-Am. St., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., anthr. m.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	55,50 mm
Breite	55,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	ohne Schutzkontakt
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

Berker Integro

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja