



FB6011007030

Goulotte 60x110,gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	110 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

Dimensions

Section intérieure / utile	5460 - 5460 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	23
---	----

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris pierre

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 2
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	No

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

