



FB6011007030

**FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 61 mm   |
| Breedte       | 110 mm  |
| Lengte        | 2000 mm |
| Dekselbreedte | 110 mm  |

**Deksel, deur**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal deksels | 1 |
|----------------|---|

**Afmetingen**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Binnendoorsnede | 5460 - 5460 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------------------|

**Capaciteit**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 23 |
|------------------------------------------------------------|----|

**Materiaal**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal              | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld             |
| RAL-kleur              | 7030                    |
| Kleur                  | Grijs                   |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

**Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Connectiviteit**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kabelgootverbinding | Zonder koppeling |
|---------------------|------------------|

**Uitrusting**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 2 |
| Aantal scheidingswanden | 1     |
| Met kabelhouders        | Ja    |
| Met beschermfolie       | Nee   |

**Installatie, montage**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

