



FB6011007030

FB, bodemprofiel + deksel 60x110 mm, grijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	61 mm
Breedte	110 mm
Lengte	2000 mm
Dekselbreedte	110 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
----------------------------	---

Afmetingen

Binnendoorsnede	5460 - 5460 mm ²
-----------------	-----------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	23
--	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	7030
Kleur	Grijs

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 2
Aantal scheidingswanden	1
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

