



52066089

**Noodoproepsyst. oproepknop +raam, berker Q.1, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bedrijfsspanning | 24 - 24 V |
|------------------|-----------|

**Materiaal**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Kleur                 | Polarwit   |
| RAL-code              | 9010       |
| Afwerking oppervlakte | Softfinish |

**Afmetingen**

|              |          |
|--------------|----------|
| Hoogte       | 80,50 mm |
| Breedte      | 80,50 mm |
| Diepte       | 30 mm    |
| Inbouwdiepte | 15,80 mm |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Teksten**

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Montagewijze  | Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                                 |
| Verlichting   | Met controlelamp                                   |

**Geschikt voor**

Q.x

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |