



KCF668S

Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 3-reihig

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	4000 V
--------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
---	--------------------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----