



KCF668S

**Verticale kamrail 63 A 3p+N 3-rijen links/rechts 125 mm**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 63 A

**Uitvoering**

Aantal polen 4

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm<sup>2</sup>

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja