



B45444

### Boîte de sol TerCia BDS-C45 18 modules prof encaissement 87mm Dim 272x219mm Gris

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|   |     |
|---|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | Oui |

##### Dimensions

|  |        |
|--|--------|
| Profondeur de montage                          | 84 mm  |
| Largeur de montage                             | 200 mm |
| Longueur d'encastrement                        | 253 mm |
| Diamètre d'installation                        | 275 mm |
| Longueur                                       | 272 mm |
| Largeur  | 219 mm |
| Diamètre extérieur                             | 294 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 12 mm  |

##### Installation, montage

|  |     |
|--|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton                    | Oui |
| Adapté à un usage extérieur                      | Non |
| Compatible avec l'installation sur faux plancher | Oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | Non |

##### Matière

|            |           |
|------------|-----------|
| Traitement | Galvanisé |
|------------|-----------|

##### Couvercle, porte

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Matériau du couvercle | Polyamide (PA) |
|-----------------------|----------------|

##### Fonctions

|  |     |
|--|-----|
| Compatible avec les goulottes sous le plancher | Oui |
|--|-----|

##### Textes

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Sortie de câble | Avec sortie de câble |
|-----------------|----------------------|

##### Matière

|          |      |
|----------|------|
| Couleur  | Gris |
| Code RAL | 7011 |

##### Raccordement

|  |   |
|--|---|
| Nombre d'entrée de câbles                  | 2 |
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 9 |

##### Equipement

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de boîte d'appareillage | 3 |
|--------------------------------|---|

##### Sécurité

|   |      |
|---|------|
| Classe de protection (IP)                 | IP20 |
| Indice de protection IP en état inutilisé | IP30 |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|