



LF6019089016

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	61 mm
Šířka	190 mm
Měření a	290 mm

##### Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

##### Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

##### Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

##### Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

##### Konfigurace

Překrývání	Ne
------------	----

##### Vhodné pro

LF 60x190

#### Ilustrace a výkresy

