



B01861



Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 100x60 G

Caratteristiche tecniche

Serie

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Altezza | 60 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Sezione interna | 5100 - 5100 mm ² |

Materiali

| | |
|------------|------------------------|
| Materiale | Polivinilcloruro (PVC) |
| Codice RAL | 7030 |
| Colore | Grigio |

Protezione

| | |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK | IK08 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 60 °C |
|-------------------------|-----------|

Equipaggiamento

| | |
|---------------------------------|----|
| Numero di divisorie collegabili | 2 |
| Con pellicola protettiva | Si |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |

Illustrazioni | Disegni

