



WH25891100C

**kallysto.line ENC Gr.1 complet: Interrupteur S3 + Poussoir + prise T13 Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Dimensions	92 x 92 mm
Profondeur de montage	12.0 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	39.0 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Matière	Duroplast
Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Avec protection renforcée des contacts	Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25-+40 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

**Équipement**

Avec lampe de signalisation	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Protection	Protection contre les contacts accidentels avec le doigt ou le dos de la main
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de raccordement	Avec raccord à ressort

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----