



WH27592205C

kallysto.pro UP komplett: Steckdose Typ 15 mit Schraubklemmen, Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	94 mm
Breite	94 mm
Tiefe	44 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37 mm
Einbautiefe	7 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²
-------------------	---------------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 15
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----