




M-TG16018

Stahlblechtür IP55 1600x1800 (BxH) lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1696 mm
Breite	1590 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Anschlagtür

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------