



L6956VERZ

**T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Feuerwiderstandsklasse | E30<br>E60 |
|------------------------|------------|

**Architektur**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 3 |
|--------------------------------|---|

**Zubehör**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Art des Zubehörs | Unterteil<br>Oberteil |
|------------------|-----------------------|

**Konfiguration**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | Nein |
|--------------------|------|

**Installation, Montage**

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

**Abmessungen**

|             |        |
|-------------|--------|
| Höhe        | 142 mm |
| Innenhöhe   | 49 mm  |
| Breite      | 300 mm |
| Innenbreite | 204 mm |
| Länge       | 450 mm |
| Maß a       | 450 mm |
| Maß b       | 500 mm |

**Werkstoff**

|            |               |
|------------|---------------|
| Werkstoff  | Gips<br>Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt      |

**Ausstattung**

|               |       |
|---------------|-------|
| Blechmaterial | Stahl |
|---------------|-------|

**Werkstoff**

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Zink |
|-------|------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

