



WJC160

### Prise Schuko ateha complet

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition Brillant  
Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

#### Dimensions

Hauteur 42 mm

Largeur 77 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Installation, montage

Montage sur Encastré  
En saillie

#### Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant SCHUKO

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK04

Classe de protection (IP) IP21D

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

#### Identification

Avec inscription Non

#### Textes

Housse Boîtier complet

Protection Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui