



EP582

**Serienfernshalter 1 Schließer + 1 Schließer 8V AC 16A 1PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
Ruhestrom	5 mA
Strombelastbarkeit bei AC1	16 A

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	2

**Spannung**

Steuerspannung AC	8 - 8 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V
Steuerspannung 1	8 - 8 V
Isolationsspannung Ui	250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	250 - 250 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,20 W
Anzugsverbrauch	6 VA

**Abmessungen**

Höhe	83 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	56 mm

**Beleuchtung**

Max. Leuchtstofflampenlast	1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	500 VA

**Ausstattung**

Anzahl Schließerkontakte	2
Anzahl Öffnerkontakte	0

**Abbildungen | Zeichnungen**

